

CANDY TINTACRIL

Tinta Concentrada



Los Candy concentrados son tintas base solvente muy transparentes. Estas tintas son extremadamente concentradas, translúcidas y limpias. Debido a su formulación "Universal" pueden ser añadidos en cualquier laca monocomponente, o de 2 componentes (poliuretanos ó epoxis), lacas acrílicas, lacas nitrocelulosas o nitrosintéticas, resinas tipo CAB (bicapas o poliéster), lacas para maderas, selladores para madera, barnices para madera, resinas epoxi, etc, o en cualquier producto de base solventada.

UN FUERTE PODER DE TEÑIDO

Unos 125 ml son suficientes para entintar 1 litro de base transparente. Con esta dosificación, es necesario aplicar 2 ó 3 manos para lograr los colores de nuestra galería de imágenes.

Tenga en cuenta que cada mano incrementa "1 tono de color". Ud. puede aplicar tantas manos crea necesarias para lograr su color personalizado.



CREANDO COLORES

Usted puede crear sus propios colores personalizados ó customizados mezclando los candys entre sí. Por ejemplo: Si Ud. desea crear un Candy "Amarillo limón", deberá agregarle al Candy Dorado, (una vez éste mezclado en la laca o la resina) una pequeña cantidad (1 – 2%) de Candy Azul Concentrado (tal cual se presenta en su envase original de 125 ml.)

A medida que agregue mas % de Candy Azul al Candy Dorado, el color "Amarillo Limón" irá variando su intensidad, pasando por una amplísima gama de colores "Amarillos Limón".

Todos esos posibles tonos de "Amarillos limón" a su vez pueden variar si son aplicados sobre distintos colores de fondo, ya que seguimos hablando de colores Candy transparentes y limpios.

Desde un aluminio extra grueso, hasta un negro metalizado, pasando por las distintas intensidades de colores plateados desde un extremo a otro. Lo mismo sucede con los colores perlados de base, y así sucesivamente, por lo tanto el espectro de colores es casi ilimitado.



Nota: Todos nuestros Candy son tintas ultra concentradas.

Composición : producto a base solventes aromáticos: VOC > 90%.

Aspecto: líquido oscuro.

Uso : los concentrados no pueden ser usados solos. Requieren ser mezclados en resinas ó lacas transparentes mono o bicomponentes (aglomerante o barniz). Evitar que el concentrado quede mucho tiempo al aire libre, mezclarlo rápidamente a la base transparente o barniz. Cerrar después de cada uso.

DuraMik® es una marca registrada de TINTACRIL® S.R.L.